


Montážní adaptér pro procesní senzory

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
2 únikový otvor
3 Těsnící plocha



EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Provedení

příslušenství pro, PY200x, PM17xx, PI27xx,
PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal

Odolnost proti tlaku [bar]

34

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a
musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.



Montážní adaptér pro procesní senzory

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Mechanická data	
Hmotnost [g]	1602
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4; O-kroužek: EPDM
Připojení senzoru	G 1 Aseptoflex Vario
Procesní připojení	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Těsnění	Těsnění
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4
Příslušenství	
Dodané položky	O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123
	těsnící kroužek:, PEEK, v souladu s FDA, E30124
Upozornění	
Obsah balení	1 ks