


Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: únikový otvor



EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Provedení	s únikovými otvory
Odolnost proti tlaku [bar]	100

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	156,5
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru	G 1 těsnící kužel
Procesní připojení	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Těsnění	Těsnění
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 26 x 3, EPDM, v souladu s FDA, E30438 O kroužek: 26 x 3, FKM, v souladu s FDA, E30437
----------------	---

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------