


Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	40
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	283,5
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4	
Připojení senzoru	G 1 těsnící kužel	
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN40 (1,5") DIN 11851	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------