




Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Těsnící hrana

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	16
MAWP (pro aplikace podle CRN)	[bar]	16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	231
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4	
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario	
Procesní připojení	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Těsnění	kov na kov	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------