



Procesní adaptér Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33701

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 FCM FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	16
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	127
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru		Aseptoflex
Procesní připojení		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------