


Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Prodej ukončen



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar] 10

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny Provéřte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g] 554,4

Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Připojení senzoru Aseptoflex

Procesní připojení Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí 0,4 / 4

Hygienický adaptér podle DIN11866 H4

Upozornění

Obsah balení 1 ks