

Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33711

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflexní těsnící hrana
2 Aseptoflexní závit

EC 1935/2004 FCM 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	40
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	158
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Připojení senzoru	Aseptoflex	
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN32 (1,25") DIN 11851	
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------