



Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení


ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33712

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 FCM 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar] 40

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	215
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	Aseptoflex
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN40 (1,5") DIN 11851
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Upozornění

Obsah balení 1 ks