

## Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33713

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflexní závit  
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 FCM 

## Oblast nasazení

|                      |       |    |
|----------------------|-------|----|
| Odolnost proti tlaku | [bar] | 25 |
|----------------------|-------|----|

## Schválení / zkoušky

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
| Bezpečnostní pokyny           | Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.               |

## Mechanická data

|                                                              |     |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Hmotnost                                                     | [g] | 349,5                                                     |
| Materiály                                                    |     | nerezová ocel (1.4404 / 316L)                             |
| Připojení senzoru                                            |     | Aseptoflex                                                |
| Procesní připojení                                           |     | Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN50 (2") DIN 11851 |
| Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí |     | 0,4 / 4                                                   |
| Hygienický adaptér podle DIN11866                            |     | H4                                                        |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|