


Montážní adaptér pro procesní senzory

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Prodej ukončen



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnicí hrana

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	16
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	144,8
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru		Aseptoflex
Procesní připojení		Clamp DN25
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------