


Montážní adaptér pro procesní senzory

ADAPT IFM-RJT 2

Prodej ukončen



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	25
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	291,8
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Připojení senzoru	Aseptoflex	
Procesní připojení	Trubkové šroubení 2"	
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------