

Montážní adaptér pro procesní senzory


ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33434

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflexní závit
2 Těsnění

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Montáž	s O-kroužkem
Odolnost proti tlaku [bar]	34

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	1594
Způsob montáže	s O-kroužkem
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: EPDM
Připojení senzoru	Aseptoflex
Procesní připojení	Tank Spud
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	O-kroužek: 5, EPDM, E30054 O-kroužek: 5, FPM (Viton), E30053
---------------------------	---

E33123



Montážní adaptér pro procesní senzory

ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------