


Procesní adaptér Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Montáž	pro trubky ISO (řada B)
Odolnost proti tlaku [bar]	25

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	259
Způsob montáže	pro trubky ISO (řada B)
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru	Aseptoflex
Procesní připojení	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------