


Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
2 Těsnící plocha

EC 1935/2004 

Oblast nasazení		
Odolnost proti tlaku	[bar]	40
Schválení / zkoušky		
Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.	
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	134
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4	
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario	
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN32 (1,25") DIN 11851	
Těsnění	Těsnění	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	
Příslušenství		
Dodané položky	O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054	
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123	
	těsnící kroužek: 1, PEEK, v souladu s FDA, E30124	
Upozornění		
Obsah balení	[g]	1 ks