




T-kus

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
2 Těsnící plocha

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar]

25

Poznámka k tlakové odolnosti

pro propojení senzor - adaptér

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]

305,5

Materiál, který je v kontaktu s médiem

nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,8 / Rz 4

Připojení senzoru

G 1 Aseptoflex Vario

Procesní připojení

Navařený adaptér Ø 29 mm

Těsnění

Těsnění

Příslušenství

Dodané položky

O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054

Příslušenství (volitelné)

O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123

Upozornění

Obsah balení

1 ks