




Potrubní tvarovka procesního adaptéru DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 únikový otvor



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Oblast nasazení

Provedení	pro trubky ISO (řada B)
Odolnost proti tlaku [bar]	40

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	142
Způsob montáže	pro trubky ISO (řada B)
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
Procesní připojení	Trubkové šroubení DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Těsnění	Těsnění
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123
	těsnící kroužek: 1, PEEK, v souladu s FDA, E30124

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------