


Univerzální procesní adaptér

ADAPT UNI RD52



- 1 O kroužek 30 x 2, FKM
2 O kroužek 36 x 3, EPDM

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar] 16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g] 378

Materiál, který je v kontaktu s médiem

nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4

Připojení senzoru

G 1 Aseptoflex Vario

Procesní připojení

Univerzální procesní adaptér Rd 52

Těsnění

Těsnění

E33341



Univerzální procesní adaptér

ADAPT UNI RD52

Hygienický adaptér podle DIN11866	H4
Příslušenství	
Dodané položky	O kroužek: 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
	O kroužek: 30 x 2, FKM
	O kroužek: 36 x 3, EPDM, v souladu s FDA
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123
	těsnící kroužek, PEEK, v souladu s FDA, E30124
Upozornění	
Obsah balení	1 ks