


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL D10/G1/2/L=300


Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 300 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L [mm]	282
---------------------------	-----

Mechanická data

Hmotnost [g]	198
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 Ø 10 mm
Procesní připojení	G 1/2

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------