


Odměřovací hlava pro infračervené teplotní senzory

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -20...250

Mechanická data

Hmotnost [g] 169,5

Materiály AlMg3 Černě eloxováno; nerezová ocel (1.4305 / 303);
upevňovací matice: nerezová ocel (1.4301 / 304); O kroužek: FKM


Materiál optické čočky Tvrdé optické sklo

Utahovací moment [Nm] 0,165

Upozornění

Obsah balení 1 ks

diagramy a grafy



1 průměr měřeného bodu

2 měřicí vzdálenost