


Chladicí zařízení pro infračervené teplotní senzory

COOLING JACKET



Oblast nasazení

Provedení	pro infračervené teplotní senzory TWxxxx, M30
Montáž	Chlazení senzoru (vzduch nebo voda); (TW)
Odolnost proti tlaku [bar]	6

Mechanická data

Hmotnost [g]	493,5
Materiály	nerezová ocel (1.4301 / 304)

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Chladicí zařízení pro infračervené teplotní senzory


COOLING JACKET

diagramy a grafy

A.



B.



A Montáž

B výkon chlazení

vnitřní teplota jako funkce vnější teploty

T_w teplota chladicí vody 1 L/min
=

1: vnitřní teplota [°C]

2: vnější teplota [°C]