


Navařovací ponorná trubka pro teplotní senzory

WELDING THERMOWELL G1/2



Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 100 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	100

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L [mm]	73
---------------------------	----

Mechanická data

Hmotnost [g]	315,7
Rozměry [mm]	Ø 10
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Připojení senzoru	G 1/2
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 30 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	< 0,6 / -

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------