


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory EL = 150 mm

Odolnost proti tlaku [bar] 16

Mechanická data

Hmotnost [g] 197,5

Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Připojení senzoru G 1/2 těsnící kužel Ø 6 mm

Procesní připojení G 1/2

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí ≤ 0,6 / -

Instalační délka EL [mm] 118

Délka vrtu (BL) [mm] 187

Upozornění

Obsah balení 1 ks