

Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150



Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 150 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	100
Poznámka k tlakové odolnosti	< 250 °C

Mechanická data

Hmotnost [g]	142,8
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Připojení senzoru	G 1/2 Ø 6 mm
Procesní připojení	G 1/2
Instalační délka EL [mm]	124
Délka vrtu (BL) [mm]	150

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------