


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100



Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 100 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	400

Přesnost / odchylky

Max. přípustná rychlost proudění [m/s]	45
--	----

Mechanická data

Hmotnost [g]	180,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	1/2" NPS Ø 6 mm vhodný pro G1/2 a 1/2" NPT
Procesní připojení	1/2" NPT
Instalační délka EL [mm]	74
Délka vrtu (BL) [mm]	101,6

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------