


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230



Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory EL = 300 mm

Odolnost proti tlaku [bar] 400

Přesnost / odchylky

Max. přípustná rychlost proudění [m/s] 12

Mechanická data

Hmotnost [g] 354,6

Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Připojení senzoru 1/2" NPS Ø 6 mm vhodný pro G1/2 a 1/2" NPT

Procesní připojení 1/2" NPT

Instalační délka EL [mm] 201

Délka vrtu (BL) [mm] 228,6

Upozornění

Obsah balení 1 ks