




Navařovací ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50



Oblast nasazení		
Provedení		pro teplotní senzory EL = 83 mm
Odolnost proti tlaku	[bar]	160
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	79,6
Materiály		nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru		G 3/8 Vnitřní závit Ø 3 mm
Procesní připojení		Navařený adaptér Ø 25 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		< 0,4 / -
Instalační délka EL	[mm]	50
Délka vrtu (BL)	[mm]	83
Upozornění		
Obsah balení		1 ks