


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 83 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Mechanická data

Hmotnost [g]	97
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Utahovací moment [Nm]	20
Připojení senzoru	G 3/8 Vnitřní závit Ø 3 mm
Procesní připojení	G 1/2
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	< 0,4 / -
Instalační délka EL [mm]	30
Délka vrtu (BL) [mm]	83

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------