


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory EL = 83 mm

Odolnost proti tlaku [bar] 25

Mechanická data

Hmotnost [g] 108,4

Materiály nerezová ocel (1.4435 / 316L)

Připojení senzoru G 3/8 Vnitřní závit Ø 3 mm

Procesní připojení Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí < 0,4 / -

Instalační délka EL [mm] 50

Délka vrtu (BL) [mm] 83

Upozornění

Obsah balení 1 ks