


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 pojistný kroužek
2 Pojistná matice G 1 1/4
3 O kroužek

Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 83 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Mechanická data

Hmotnost [g]	868
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru	G 3/8 Vnitřní závit Ø 3 mm
Procesní připojení	Ingold Ø 25 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	< 0,4 / -
Instalační délka EL [mm]	25
Délka vrtu (BL) [mm]	83

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------