




Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00



EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar]

120

Poznámka k tlakové odolnosti

pro propojení senzor - adaptér

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost

[g]

9,3

Materiály

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Připojení senzoru

G 1/8 Vnitřní závit Ø 3 mm

Procesní připojení

Navařený adaptér Ø 18 mm ; jmenovitá velikost potrubí: DN25...DN100; tloušťka stěny potrubí: 2 mm

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí

< 0,4 / -

Upozornění

Obsah balení

1 ks