



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSN0005A05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení	
Aplikace	Ex-oblast zona 1
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	10...30 DC
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67
Bezpečnostní jmenovité hodnoty	
Max. vnitřní kapacitance [nF]	0,38
Max. vnitřní indukance [μH]	2,95
Mechanická data	
Rozměry [mm]	27 x 15 x 39
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Upozornění	Při použití konektorů v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX) jsou speciální požadavky ohledně elektroinstalace. Požadavky příslušných instalačních předpisů musí uživatel dodržovat na vlastní zodpovědnost.
Obsah balení	1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSN0005A05

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, modrá, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá