


T-kus se samořezným šroubením

T-PIECE QL18-18-18/VA



Oblast nasazení

Provedení	pro senzory a adaptéry s procesním připojením M26x1,5
Aplikace	pro průmyslové nasazení
Média	kapalná a plynná média
Odolnost proti tlaku [bar]	315

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	292,7
Způsob montáže	Doporučení: přesné ocelové trubky 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Připojení senzoru	M26 x 1,5
Procesní připojení	Ø 18 mm

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Adaptér: 1 x M18 x 1,5, pro připojení senzorů proudění, E40104
---------------------------	--

Upozornění

Upozornění	Použijte mazací pastu, která je vhodná a schválená pro použití Dodržujte pokyny k montáži samořezného šroubení
Obsah balení	1 ks