


Procesní adaptér pro malé průtokové množství

FLOW ADAPT SI TI

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Provedení	pro senzory a hlídače proudění \$mit_Adapter_singular
Montáž	přes šroubení G1/8A, libovolná montážní poloha
Teplota média [°C]	0...80; (Teplotní gradient: 1 K/min)
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Měřicí / nastavovací rozsah

Průtoková oblast [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	92,8
Rozměry [mm]	M12 x 1
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	titan (3.7235)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------