




Procesní adaptér pro malé průtokové množství

ADAPTBLOCK D16 G1/2



Oblast nasazení

Provedení	Pro senzory průtoku SID, SF5
Průtoková oblast [l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); nastavení z výroby na vodu)
Aplikace	pro průmyslové nasazení
Média	kapalná a plynná média
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	1346,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	M18 x 1,5
Procesní připojení	G 1/2

Příslušenství

Dodané položky	Adaptér: 1 x G1/4 BSPP, E40099 Těsnění: 1, U-seal
----------------	--

Upozornění

Upozornění	Lze použít pouze v kombinaci s relativním provozním režimem snímače průtoku.
Obsah balení	1 ks