


Tlačítko Teach pro senzory proudění

SC TEACH BUTTON PS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Provedení

pro senzory proudění SC s výstupem PNP

Elektrická data

Frekvence AC

[Hz]

47...63

Tolerance provozního napětí

[%]

15

Provozní napětí

[V]

< 24 AC/DC; (podle SELV/PELV)

Okolní podmínky

Krytí

IP 40

Mechanická data

Hmotnost

[g]

233

Materiály

nerezová ocel (1.4305 / 303); PA; PMMA

Upozornění

Upozornění

Prodej ukončen

Obsah balení

1 ks

E40211




Tlačítko Teach pro senzory proudění

SC TEACH BUTTON PS

Elektrické připojení

Kabel: 0,9 m, PUR

Připojení



n.c. = neobsazeno
Barvy vodičů :
BN = hnědá
BU = modrá