


Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 únikový otvor (4x)
2 Těsnící hrana



Oblast nasazení

Provedení	pro trubkové rozvody, s únikovými otvory
Odolnost proti tlaku [bar]	50
Poznámka k tlakové odolnosti	pro propojení senzor - adaptér

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	168,7
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 29 mm

E43412



Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Povrchové vlastnosti Ra /
Rz materiálu v kontaktu s
vlhkostí

0,4 / 4

Upozornění

Obsah balení

1 ks