


Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	40
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	341,5
Materiály		nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru		G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení		Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN40 (1,5") DIN 11851
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866		H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------