




T-kus

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM**

Oblast nasazení

Provedení	pro senzory a adaptéry s procesním připojením G ½ A
Odolnost proti tlaku [bar]	25

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	407,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 41 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,8 / 4

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 1, FKM
----------------	-------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------