

Šroub s víčkem/krytem

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: regulátor průtoku 0,18 mm

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	630
----------------------	-------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...60
----------------	------	----------

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
-------------------------------	--

Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
---------------------	--

Mechanická data

Hmotnost	[g]	76,3
Materiály	pouzdro konektoru: ocel (1.0718); povrchové vlastnosti: zinek / nikl šedá; Těsnění: NBR	
Připojení senzoru	G 1/4	
Procesní připojení	M16 x 2 Minimes	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------