




Procesní adaptér pro SMS trubkové šroubení

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Těsnící hrana



EC 1935/2004 FCM FDA

Oblast nasazení

Provedení	s únikovými otvory
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	570,5
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení	SMS šroubové spojení DN50 (2")
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	< 0,8 / 8
Těsnění	metal na PEEK

E43344



Procesní adaptér pro SMS trubkové šroubení

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Hygienický adaptér podle
DIN11866

H3

Upozornění

Obsah balení

1 ks