




Koaxiální trubice pro hladinové senzory

LR COAX TUBE G3/4 L265



1 Upevňovací svorka pro středící prvek

CRN

Oblast nasazení		
Provedení		pro hladinové senzory LR
Teplota média	[°C]	-40...200
Odolnost proti tlaku	[bar]	16
Vakuová odolnost	[mbar]	-1000
MAWP (pro aplikace podle CRN)	[bar]	16
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	194
Materiály	Koaxiální trubice: nerezová ocel (1.4301 / 304); Těsnění: NBR vyztužené vlákno; Upevňovací svorky: nerezová ocel (1.4310 / 301); Středící prvek: PPS vyztužené vlákno	
Připojení senzoru	závitové připojení G 3/4 Vnitřní závit	
Procesní připojení	závitové připojení G 3/4 vnější závit	
Délka L	[mm]	265
Příslušenství		
Dodané položky	Těsnění: 1	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	