


Šroubovací adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 Těsnění Adaptér Aseptoflex Vario
2 Těsnící hrana Senzor

EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar] 50

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g] 220,5

Materiály nerezová ocel (1.4435 / 316L)

Připojení senzoru G 1/2 těsnící kužel

Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí 0,4 / 4

Upozornění

Obsah balení 1 ks