


Měřicí kolečko

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Oblast nasazení

Provedení

Guma s tkaninou

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-30...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

63,2

Vnitřní průměr

[mm]

6

Vnější průměr

[mm]

63,6

Materiály

kolo: Hliník; povrchové vlastnosti: PU

Tvrdost povrchu

60 Shore A

Obvod

[mm]

200

Upozornění

Obsah balení

1 ks