




Flexibilní spojky pro rotační senzory

COUPLING 25-6-8-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 Hloubka der Klemmnabe

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	27,4
Rozměry	[mm]	Ø 25 / L = 24
Materiály		Hliník
Utahovací moment	[Nm]	utahovací momentové šrouby: 120 Ncm
Vnější průměr D	[mm]	25
Vnitřní průměr 1	[mm]	6
Vnitřní průměr 2	[mm]	8
Hloubka upínacího náboje	[mm]	7
Svorkový šroub	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Délka	[mm]	24
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	8000
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	± 0,5
Max. radiální nesouosost	[mm]	± 0,3
Max. úhlové posunutí	[°]	± 4,0
Upozornění		
Upozornění	Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C. hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány	
Obsah balení	1 ks	