




Flexibilní spojky pro rotační senzory

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 Hloubka der Klemmnabe

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	32,2
Rozměry	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materiály		Hliník
Utahovací moment	[Nm]	utahovací momentové šrouby: 80 Ncm
Vnější průměr D	[mm]	19
Vnitřní průměr 1	[mm]	6
Vnitřní průměr 2	[mm]	6
Hloubka upínacího náboje	[mm]	6
Svorkový šroub	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Délka	[mm]	22
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	8000
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	± 0,4
Max. radiální nesouosost	[mm]	± 0,25
Max. úhlové posunutí	[°]	± 3,5
Upozornění		
Upozornění	Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C.	
	hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány	
Obsah balení	1 ks	