


Spojka s pružícími disky

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Prodej ukončen



Mechanická data

Hmotnost	[g]	31
Rozměry	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiály		litý zinek; PA
Vnější průměr D	[mm]	30
Vnitřní průměr 1	[mm]	6
Vnitřní průměr 2	[mm]	8
Délka L	[mm]	22
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	12000
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	± 0,4
Max. radiální nesouosost	[mm]	± 0,3
Max. úhlové posunutí	[°]	± 2,5

Upozornění

Upozornění	Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C. hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány
Obsah balení	1 ks