


Flexibilní spojky pro rotační senzory

COUPLING 25-6-8-32-KV

Prodej ukončen



Mechanická data

Hmotnost	[g]	35,5
Rozměry	[mm]	Ø 25 / L = 32
Materiály		Hliník
Vnější průměr D	[mm]	25
Vnitřní průměr 1	[mm]	6
Vnitřní průměr 2	[mm]	8
Délka L	[mm]	32
Hloubka upínacího náboje	[mm]	8
Svorkový šroub	[mm]	M3
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	6000
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	± 0,5
Max. radiální nesouosost	[mm]	± 0,35
Max. úhlové posunutí	[°]	± 4,0

Upozornění

Upozornění	Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C.
	hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány
Obsah balení	1 ks