


Svorkovatelný konektor

SDOGK120MKRFGSG



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	4,5...30 DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...125
----------------	------	-----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	43
----------	-----	----

Rozměry	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Materiály	Mosaz Opláštěno plastem; PA 6.6 černá
-----------	---------------------------------------

Tvarovaný materiál	mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem
--------------------	-----------------------------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, Opláštěno plastem / PA 6.6, Opláštěno plastem
---------------------------	--

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Letované spojení: ...1 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: Mosaz, Opláštěno plastem
 konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: PA 6.6, Opláštěno plastem





Svorkovatelný konektor

SDOGK120MKRFKSG

Připojení

