




Volně svorkovatelný konektor


SSTGK120MKRFKSG



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	4,5...30 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...125
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	44,8
Rozměry	[mm]	28 x 28 x 52
Materiály		Mosaz Opláštěno plastem; PA 6.6 černá
Tvarovaný materiál		mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem
Materiál převlečné matice		Mosaz, Opláštěno plastem / PA 6.6, Opláštěno plastem
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení	
Letované spojení: ...1 mm²	

Elektrické připojení - zástrčka	
konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: Mosaz, Opláštěno plastem	
konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: PA 6.6, Opláštěno plastem	



E60123



Volně svorkovatelný konektor

SSTGK120MKRFKSG

Připojení

