




Volně svorkovatelný konektor

SSTGK120--LFKSG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

|                 |     |             |
|-----------------|-----|-------------|
| Provozní napětí | [V] | 4,5...30 DC |
|-----------------|-----|-------------|

Okolní podmínky

|                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| Okolní teplota | [°C] | -40...125 |
| Krytí          |      | IP 67     |

Mechanická data

|                    |      |                                       |
|--------------------|------|---------------------------------------|
| Hmotnost           | [g]  | 53,2                                  |
| Rozměry            | [mm] | 26 x 26 x 53                          |
| Materiály          |      | Mosaz Opláštěno plastem; PA 6.6 černá |
| Tvarovaný materiál |      | mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem     |

Upozornění


|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|

Elektrické připojení

Letované spojení: ...1 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem



# E60141



## Volně svorkovatelný konektor

SSTGK120--LFGSG

### Připojení

